


Montagehalterung, Interscale, für 70 mm Flexiblen Wärmeleitkörper (FHC), Intel CPU

KATALOGNUMMER

24830-002



Mit der Montagehalterung kann der Benutzer einen Prozessor von Intel oder AMD montieren.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Ausgelegt für ATX/ITX/Mini ITX & COM mit Intel Core-i-Prozessoren und AMD-Prozessoren mit den folgenden Sockeln:
Intel: LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

Nutzt Sperrzonen, um andere Leiterplattenkomponenten nicht zu stören.

Konstruiert zur Montage des flexiblen 70-mm Wärmeleiters auf der CPU

PRODUKTMERKMALE

Auslegungsmerkmal: Intel CPU

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Aluminium verzinkt

Material: Stahl

Produktfamilie: Interscale

Produkttyp: Halterung

Typ: CPU-Adapter

Passt zu: Gehäuse

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE