




# Steckverbinder H, EN 60603, DIN 41612, Buchse, 15 Kontakte, FASTON 6,3 mm

## KATALOGNUMMER

69001-733



DIN-Stecker/-Buchse Bauform H. Anforderungsklasse 2 nach EN 60603 (DIN 41642).

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Anforderungsstufe 2 nach EN 60603-2, (DIN 41642)

Codierung separat bestellen

Codierbar

## PRODUKTMERKMALE

Typ: Verbindungsbuchsen

Anzahl Verpackungen: 1

Anzahl Kontakte: 15

Kontaktmaterial: Versilbert

Steckverbinderraster: 5.08mm

Min. Kriechstrecke Kontakt-Kontakt: 8mm

Min. Luftspalt Kontakt-Kontakt: 4.5mm

Max. Stromstärke bei 20 °C: 6A

Max. Kontaktwiderstand: 8mΩ

Max. Steck- und Ziehkraft: 90N

Prüfspannung (Ueff), Kontakt-Kontakt: 1.55kV

Prüfspannung (Ueff), Kontakt-Masse: 2.5kV

Reihenzuordnung: Z; D

Oberfläche: Versilbert

Produkttyp: Steckverbinder

Passt zu: Frontplatten

Verbindungsart: Faston, 6,3 mm

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**