


RatiopacPro Montagesatz für Aufstell-Tragegriff



Das Befestigungsmaterial muss verwendet werden, wenn ein Aufstellgriff montiert werden soll. Die Standard-Seitenabdeckungen müssen durch die Seitenbleche mit Ausbruch ersetzt werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Aluminium-Seitenblech, pulverbeschichtet RAL 9006, Adapter und Befestigungsmaterial.

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp:	Montagekit
Passt zu:	Gehäuse
Produktfamilie:	RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR
Typ:	Aufstellgriff-Kit

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Oberfläche	Material
24571-352	3U	42HP	255mm	2	Pulverbeschichtet	Aluminium
24571-353	3U	42HP	315mm	2	Pulverbeschichtet	Aluminium

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Oberfläche	Material
24571-354	3U	42HP	375mm	2	Pulverbeschichtet	Aluminium
24571-359	4U	42HP	255mm	2	Pulverbeschichtet	Aluminium
24571-360	4U	42HP	315mm	2	Pulverbeschichtet	Aluminium
24571-355	3U	42HP	435mm	2	Pulverbeschichtet	Aluminium
24571-356	3U	42HP	495mm	2	Pulverbeschichtet	Aluminium
24571-361	4U	42HP	375mm	2	Pulverbeschichtet	Aluminium
24571-362	4U	42HP	435mm	2	Pulverbeschichtet	Aluminium
24571-363	4U	42HP	495mm	2	Pulverbeschichtet	Aluminium

Table 2/2

Katalognummer	Schnelles Schiff
24571-352	No
24571-353	No
24571-354	No
24571-359	No
24571-360	No
24571-355	No
24571-356	No
24571-361	No
24571-362	No

Katalognummer	Schnelles Schiff
24571-363	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE