


Varistar CP Flachdach mit Vorausbruchzonen



Schrank-Abdeckblech mit mikroperforierten Ausbruchzonen. Bürstenleisten, Kantenschutz oder Abdeckbleche bitte aus dem Zubehörprogramm wählen.

MERKMALE

Flachdach mit Ausbruchzonen

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Obere Abdeckung Schaltschrank/Gestell

Farbcode: RAL 7021

Material: Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Typ	Schnelles Schiff
21630-457	600mm	600mm	1	Schwarzgrau	Ausbruch	No
21630-458	600mm	800mm	1	Schwarzgrau	Ausbruch	No
21630-459	600mm	900mm	1	Schwarzgrau	Ausbruch	No
21630-005	600mm	1000mm	1	Schwarzgrau	Ausbruch	No
21630-460	800mm	600mm	1	Schwarzgrau	Ausbruch	No
21630-461	800mm	800mm	1	Schwarzgrau	Ausbruch	No
21630-462	800mm	900mm	1	Schwarzgrau	Ausbruch	No

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Typ	SchnellesSchiff
21630-024	800mm	1000mm	1	Schwarzgrau	Ausbruch	No
21630-012	600mm	1100mm	1	Schwarzgrau	Ausbruch	No
21630-023	600mm	1200mm	1	Schwarzgrau	Ausbruch	No
21630-026	800mm	1200mm	1	Schwarzgrau	Ausbruch	No
21630-025	800mm	1100mm		Schwarzgrau	Ausbruch	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bürstenleisten und Abdeckplatten bitte aus dem Zubehörprogramm bestellen.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE