

4G16 Drehklipp mit Gewindestift



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Abhängung von Installationen von Rasterdeckenprofilen

Keine Werkzeuge für die Installation erforderlich

Schnelle, einfache und sichere Dreh-Installation

Mutter wird separat vertrieben

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Farbe	Flanschstärke (FT)	Größe T-Raster
4G16M16	171900	Spring Stahl, Stahl	nVent CADDY Armour	Grau	1.5 mm	24mm
4G16M25	176880	Spring Stahl, Stahl	nVent CADDY Armour	Grau	1.5 mm	24mm
4G16M11	178600	Spring Stahl, Stahl	nVent CADDY Armour	Grau	1.5 mm	24mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Farbe	Flanschstärke (FT)	Größe T-Raster
4G16M11WH	178620	Spring Stahl, Stahl	Lackiert	Weiß	1.5 mm	24mm
4G16M7	178590	Spring Stahl, Stahl	nVent CADDY Armour	Grau	1.5 mm	24mm
4G16M16WH	576940	Spring Stahl, Stahl	Lackiert	Weiß	1.5 mm	24mm

Table 2/2				
Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
4G16M16	171900	6	16mm	220N
4G16M25	176880	6	25mm	220N
4G16M11	178600	6	11mm	220N
4G16M11WH	178620	6	11mm	220N
4G16M7	178590	6	7mm	220N
4G16M16WH	576940	6	16mm	220N

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

