

Varistar CP EMC verkürzte Tür mit vertiefter Montageplatte



Versenkte Verbindungsplatten sind nötig für Steckverbinder, die nicht aus der Schrankebene herausragen

MERKMALE

Intelligentes Kabelmanagementdesign mit versenkten Verbindungsplatten

Tür mit Schwenkhebelgriff mit Druckknopf

Türöffnungswinkel 180°

Verbindungsplatte ist 400 mm hoch

Bei vertiefter Platte: Platte 40 mm vertieft

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp:	Schaltschranktür
Schutzart:	IP55
Verriegelungstyp:	Mehrpunkt-Verriegelung
Material:	Stahl; Stainless Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Oberfläche	Schnelles Schiff
21630-905	42U	2000mm	600mm	1	Pulverbeschichtet	No
21630-903	38U	1800mm	600mm	1	Pulverbeschichtet	No
21630-908	47U	2200mm	800mm	1	Pulverbeschichtet	No

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Oberfläche	SchnellesSchiff
21630-904	38U	1800mm	800mm	1	Pulverbeschichtet	No
21630-907	47U	2200mm	600mm	1	Pulverbeschichtet	No
21630-906	42U	2000mm	800mm	1	Pulverbeschichtet	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE