

1-1 Loch Befestigungswinkel



MERKMALE

Zum Herstellen von Metallrahmen mit nVent CADDY Eristrut Schienen


SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2								
Katalognumme r	Artikelnummer	Material	Oberfläche	A	В	Schraube enthalten		
ZW201	313340	Stahl	Feuerverzinkt	58 mm	42 mm	Ja		
ZW200	313330	Stahl	Feuerverzinkt	50 mm	48 mm	Ja		
ZWA201	387610	Stahl	Feuerverzinkt	58 mm	42 mm	Nein		
ZWA200EG	387601	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	50 mm	47 mm	Nein		
ZWA200S6	388670	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		50 mm	48 mm	Nein		
ZWA200	387600	Stahl	Feuerverzinkt	50 mm	48 mm	Nein		

Table 2/2						
Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)			

ZW201	313340	10 mm	25mm
ZW200	313330	10 mm	25mm
ZWA201	387610		
ZWA200EG	387601		
ZWA200S6	388670		
ZWA200	387600		

DIAGRAMME





WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221 Option 1 - Kundendienst Option 2 - Technischer Support

Europa

Niederlande: +31 800-0200135 Frankreich: +33 800 901 793

Europa

Deutschland: 800 1890272 Sonstige Länder: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.