

# **HSC Kabelklipp**



## **MERKMALE**

Zur Befestigung von Kabel oder Kunststoffkabelschutzrohr an Decken

Der Snap-Clip zur Befestigung an der Decke

Zur Montage in zwei verschiedenen Ausrichtungen

Passt in jedes Loch mit 6 mm oder größer

#### **SPEZIFIKATIONEN**


Oberfläche: nVent CADDY Armour

**Material:** Federstahl

Table 1/1				
Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	A	
HSC78	187740	7 - 8 mm	6 mm	
HSC1924	186050	19 - 24 mm	6 mm	
HSC89	186010	8 - 9 mm	6 mm	
HSC1518	186040	15 - 18 mm	6 mm	
HSC1214	186030	12 - 14 mm	6 mm	

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	A
HSC2532	186060	25 - 32 mm	6 mm
HSC910	187780	9 - 10 mm	6 mm
HSC1011	186020	10 - 11 mm	6 mm
HSC67	186000	6 - 7 mm	6 mm

### **DIAGRAMME**



## **WARNUNG**

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221 Option 1 – Kundendienst Option 2 - Technischer Support

## Europa

Niederlande: +31 800-0200135 Frankreich: +33 800 901 793

## Europa

Deutschland: 800 1890272 Sonstige Länder: +31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney:





Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO** 

**HOFFMAN** 

**ILSCO SCHROFF**  **TRACHTE** 



©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

nVent.com/CADDY 2 Dieses Dokument ist systemgeneriert.