

Varistar Colocation Schrank, RAL 7021

Data Solutions



Colocation-Schränke mit 2, 3 oder 4 Trennschotts in RAL 7021 zur Aufnahme von Servern und zur Trennung der Fächer für den Zugang und die Verkabelung.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Colocation-Schränke mit Fächern

Flexible Verkabelung, von oben, unten, links oder rechts möglich (Daten- und Stromkabel können getrennt geführt werden)

Mehrpunkt-Türverriegelung

Perforierte Türen

Schutzart IP 20

Farbe RAL 7021 (schwarzgrau)

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Gestell

Rahmenmaterial: Stahl

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Verkleidungsmaterial	Rahmenfarbe	Breite	Rahmenfarbecode
---------------	--------------	------	----------------------	-------------	--------	-----------------

10130-202	40U	2000mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-203	39U	2000mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-204	40U	2000mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-205	40U	2000mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-206	39U	2000mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-207	40U	2000mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-208	44U	2200mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-209	45U	2200mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-210	44U	2200mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-211	44U	2200mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-212	45U	2200mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-213	44U	2200mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-214	40U	2000mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-215	39U	2000mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-216	40U	2000mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-217	40U	2000mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-218	39U	2000mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-219	40U	2000mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-220	44U	2200mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021

10130-221	45U	2200mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-222	44U	2200mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-223	44U	2200mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-224	45U	2200mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-225	44U	2200mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-257	45U	2450mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-258	48U	2450mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-259	48U	2450mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-260	45U	2450mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-261	48U	2450mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-262	48U	2450mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-269	45U	2450mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-270	48U	2450mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-271	48U	2450mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-272	45U	2450mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-273	48U	2450mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-274	48U	2450mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021

Table 2/3

Katalognummer	Verkleidungsfarbe	Verkleidungsfarbcode	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Anzahl Fächer	Oberfläche
---------------	-------------------	----------------------	-------	---------------------	---------------	------------

10130-202	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	2	Pulverbeschicht et
10130-203	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	3	Pulverbeschicht et
10130-204	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	4	Pulverbeschicht et
10130-205	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	2	Pulverbeschicht et
10130-206	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	3	Pulverbeschicht et
10130-207	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	4	Pulverbeschicht et
10130-208	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	2	Pulverbeschicht et
10130-209	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	3	Pulverbeschicht et
10130-210	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	4	Pulverbeschicht et
10130-211	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	2	Pulverbeschicht et
10130-212	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	3	Pulverbeschicht et
10130-213	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	4	Pulverbeschicht et
10130-214	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	2	Pulverbeschicht et
10130-215	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	3	Pulverbeschicht et
10130-216	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	4	Pulverbeschicht et
10130-217	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	2	Pulverbeschicht et
10130-218	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	3	Pulverbeschicht et
10130-219	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	4	Pulverbeschicht et
10130-220	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	2	Pulverbeschicht et

10130-221	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	3	Pulverbeschicht et
10130-222	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	4	Pulverbeschicht et
10130-223	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	2	Pulverbeschicht et
10130-224	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	3	Pulverbeschicht et
10130-225	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	4	Pulverbeschicht et
10130-257	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	2	Pulverbeschicht et
10130-258	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	3	Pulverbeschicht et
10130-259	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	4	Pulverbeschicht et
10130-260	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	2	Pulverbeschicht et
10130-261	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	3	Pulverbeschicht et
10130-262	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	4	Pulverbeschicht et
10130-269	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	2	Pulverbeschicht et
10130-270	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	3	Pulverbeschicht et
10130-271	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	4	Pulverbeschicht et
10130-272	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	2	Pulverbeschicht et
10130-273	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	3	Pulverbeschicht et
10130-274	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	4	Pulverbeschicht et

Table 3/3

Katalognummer	Material	Statische Last
10130-202	Stahl	800kg

Katalognummer	Material	Statische Last
10130-203	Stahl	800kg
10130-204	Stahl	800kg
10130-205	Stahl	800kg
10130-206	Stahl	800kg
10130-207	Stahl	800kg
10130-208	Stahl	800kg
10130-209	Stahl	800kg
10130-210	Stahl	800kg
10130-211	Stahl	800kg
10130-212	Stahl	800kg
10130-213	Stahl	800kg
10130-214	Stahl	800kg
10130-215	Stahl	800kg
10130-216	Stahl	800kg
10130-217	Stahl	800kg
10130-218	Stahl	800kg
10130-219	Stahl	800kg
10130-220	Stahl	800kg

Katalognummer	Material	Statische Last
10130-221	Stahl	800kg
10130-222	Stahl	800kg
10130-223	Stahl	800kg
10130-224	Stahl	800kg
10130-225	Stahl	800kg
10130-257	Stahl	800kg
10130-258	Stahl	800kg
10130-259	Stahl	800kg
10130-260	Stahl	800kg
10130-261	Stahl	800kg
10130-262	Stahl	800kg
10130-269	Stahl	800kg
10130-270	Stahl	800kg
10130-271	Stahl	800kg
10130-272	Stahl	800kg
10130-273	Stahl	800kg
10130-274	Stahl	800kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Seitenwand muss separat bestellt werden. Geeignete Kabeltrasse siehe Zubehör.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE