

# Gemeinsame Verbindung T7 Komplettes Schweißerpaar, Signal



## MERKMALE

Komplette Schweißerbaugruppe zur Befestigung von Jumpverbindungen am Schienenkopf, quer zur Schiene

Verbindung erfolgt innerhalb der Grenzen des Verbindungssteiges

Inklusive Tiegelreiniger und Feuersteinzünder

## SPEZIFIKATIONEN

**Schieneart:** 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schieneabschnitte

Table 1/1

Katalognummer	Material	Art der Anschlussklemme	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil
SBHFT7E	Stahl, Graphite	Ohne Kopf	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T7
SBHFT7K	Stahl, Graphite	Ohne Kopf	5/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T7
SBTBT7F	Stahl, Graphite	3/4 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T7
SBTBT7G	Stahl, Graphite	1 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T7
SBXST7D	Stahl, Graphite	3/4 Zoll XS	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T7

Katalognummer	Material	Art der Anschlussklemme	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil
SBTBT7B	Stahl, Graphite	1 Zoll Lasche	5/16 Zoll Bondstrand	7.94mm	T7

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**