

NH-Sicherungslast-Trennschalter, NH fuse-switch disconnecter



Sicherungslast-Trennschalter mit einfachem Anschluss oben und unten.

MERKMALE

Beschreibung: 3-polige NH-Sicherungslast-Trennschalter für Busmontage, Größe 000 bis 3, Anschluss oben und unten.

Nennspannung: 690 V.

Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10*.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Zertifikate: IEC, GL, VDE, DNV GL.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Gehäusematerial	Produktfamilie	Material	Oberfläche
33216	200mm	89mm	Kunststoff	Allgemeines IEC-Zubehör	Kunststoff	Glatt-matt
33198	200mm	106mm	Kunststoff	Allgemeines IEC-Zubehör	Kunststoff	Glatt-matt
33398	200mm	106mm	Kunststoff	Allgemeines IEC-Zubehör	Kunststoff	Glatt-matt
33601	243mm	184mm	Kunststoff	Allgemeines IEC-Zubehör	Kunststoff	Glatt-matt
33602	288mm	210mm	Kunststoff	Allgemeines IEC-Zubehör	Kunststoff	Glatt-matt
33603	300mm	256mm	Kunststoff	Allgemeines IEC-Zubehör	Kunststoff	Glatt-matt

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

*Für Größe 2 ist ein Umbausatz, 33148, für die Montage auf 5-mm-Sammelschienen erforderlich. Größe 3 ist nicht für 5-mm-Sammelschienen geeignet.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.