

Innentür | Schaltschränke, DI



Displays und Anzeigeelemente können auf einer Oberfläche innerhalb des Schrankes montiert werden und verdecken so andere Komponenten und verhindern einen unbefugten Zugriff.

MERKMALE

Beschreibung: Die Innentür kann als eine weitere, an Scharnieren schwenkbare Montagefläche hinter einer Standardstahltür oder Sichttür dienen. Ein Einbauraum von 80 mm ist zwischen den Türen verfügbar, wenn sich die innere Tür in der vordersten Position befindet. Sie ist in 25 mm Schritten tiefenverstellbar. Die Standardmontageplatte kann bei Installation einer Innentür im Schrank verbleiben und bestückt werden. Tür ist mit 2 Schließungen 3 mm DIN Doppelbart ausgestattet.

Material: 1.5 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Verpackungseinheit: 1 Tür mit Montagematerial.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke:	1.5mm
Farbe:	Hellgrau
Material:	Baustahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbcode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie	Schnelles Schiff
DI1206R5	1153mm	565mm	53mm	Baustahl	Freistehend	No
DI1208R5	1153mm	765mm	53mm	Baustahl	Freistehend	No
DI1406R5	1353mm	565mm	53mm	Baustahl	Freistehend	No
DI1408R5	1353mm	765mm	53mm	Baustahl	Freistehend	No
DI1606R5	1553mm	565mm	53mm	Baustahl	Freistehend	No
DI1608R5	1553mm	765mm	53mm	Baustahl	Freistehend	No
DI1806R5	1753mm	565mm	53mm	Baustahl	Freistehend	No
DI1808R5	1753mm	765mm	53mm	Baustahl	Freistehend	No
DI2006R5	1953mm	565mm	53mm	Baustahl	Freistehend	No
DI2008R5	1953mm	765mm	53mm	Baustahl	Freistehend	No
DI2206R5	2153mm	565mm	53mm	Baustahl	Freistehend	No
DI2208R5	2153mm	765mm	53mm	Baustahl	Freistehend	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Andere Größen auf Anfrage.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.