

Einsätze, LI



Eine flexible Lösung, die viele verschiedene Verriegelungsoptionen ermöglicht, um den Zugriff auf den Schrank zu beschränken.

MERKMALE

Beschreibung: Einsätze zum Austausch mit der DIN 3 mm Doppelbart Standard-Schließung.

Material: Zamak.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Mühle
Material: Zamak

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie	Schlüsseltyp
LI503	16mm	16mm	20mm	Baustahl	Freistehend	Doppelbit, 3 mm
LI505	16mm	16mm	20mm	Baustahl	Freistehend	Doppelbit, 5 mm
LI523	16mm	16mm	20mm	Baustahl	Freistehend	Vierkant, 7 mm
LI524	16mm	16mm	20mm	Baustahl	Freistehend	Vierkant, 8 mm
LI526	16mm	16mm	20mm	Baustahl	Freistehend	Dreieck 7 mm.
LI527	16mm	16mm	20mm	Baustahl	Freistehend	Dreieck 8 mm.
LI530	16mm	16mm	20mm	Baustahl	Freistehend	Daimler Benz
LI528	16mm	16mm	20mm	Baustahl	Freistehend	Slotted 2x4 mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.