

T-Series Horizontal Transition Installation Equipment



T-Series horizontal installation equipment kits contain the following: Pouring basin frame, crucible frame set (crucible chain assembly, crucible extension, crucible cover), two end alignment fittings and a horizontal packing clamp. Installation equipment kits contain components that are long lasting and often interchangeable with other sizes. Ordering installation equipment kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.

MERKMALE

Simplifies ordering

Used to splice different diameter bars

All components are designed for an extended life

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/1

Katalognummer	Material	Bewehrungsstabgröße , metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada
RBW739810H	Stahl, Graphite	32 mm, 25 mm	#10, #8	
RBW7391411H	Stahl, Graphite	43 mm, 36 mm	#14, #11	45M, 35M
RBW7391811H	Stahl, Graphite	57 mm, 36 mm	#18, #11	55M, 35M

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

Components can also be purchased separately: (1) Pouring Basin Frame, (2) Crucible Chain Assembly, (3) Crucible Extension, (4) Crucible Cover, (5) End Alignment Fitting, and (6) Horizontal Packing Clamp.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE