

Varistar CP Cabinet Frame, Seismic

Energieversorger

Welded, steel enclosure engineered specifically to protect equipment in areas with seismic activity and satisfy Bellcore Zore 4 requirements.

EIGENSCHAFTEN

St, 1.5 mm, zinc-plated, finish: powder-coated

Earthquake resistance to Bellcore Zone 4

Welded seismic frame with strengthening brackets, RAL 7021

Dynamic load-carrying capacity 250 kg to IEC 61587-2

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Rack Height	Höhe	Breite	Tiefe	Shock and Vibration Tolerance	Farbe
20630-358	33 U	1600 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-359	33 U	1600 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-360	33 U	1600 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-361	33 U	1600 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-362	38 U	1800 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-363	38 U	1800 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-364	38 U	1800 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey

Katalognummer	Rack Height	Höhe	Breite	Tiefe	Shock and Vibration Tolerance	Farbe
20630-365	38 U	1800 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-366	42 U	2000 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-367	42 U	2000 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-368	42 U	2000 mm	600 mm	1000 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-369	42 U	2000 mm	600 mm	1200 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-370	42 U	2000 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-371	42 U	2000 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-372	42 U	2000 mm	800 mm	1000 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-373	42 U	2000 mm	800 mm	1200 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-374	47 U	2200 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-375	47 U	2200 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-376	47 U	2200 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-377	47 U	2200 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey

Table 2/3

Katalognummer	Color Code	Konform mit	Frame Material	Material	Product Type	Statische Last
20630-358	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-359	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-360	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf

Katalognummer	Color Code	Konform mit	Frame Material	Material	Product Type	Statische Last
20630-361	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-362	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-363	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl		Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-364	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-365	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-366	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-367	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-368	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-369	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-370	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-371	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-372	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-373	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-374	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-375	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-376	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-377	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf

Table 3/3

Katalognummer	Typ	Kompatibel mit
---------------	-----	----------------

20630-358	Seismisch	Varistar CP
20630-359	Seismisch	Varistar CP
20630-360	Seismisch	Varistar CP
20630-361	Seismisch	Varistar CP
20630-362	Seismisch	Varistar CP
20630-363	Seismisch	Varistar CP
20630-364	Seismisch	Varistar CP
20630-365	Seismisch	Varistar CP
20630-366	Seismisch	Varistar CP
20630-367	Seismisch	Varistar CP
20630-368	Seismisch	Varistar CP
20630-369	Seismisch	Varistar CP
20630-370	Seismisch	Varistar CP
20630-371	Seismisch	Varistar CP
20630-372	Seismisch	Varistar CP
20630-373	Seismisch	Varistar CP
20630-374	Seismisch	Varistar CP
20630-375	Seismisch	Varistar CP
20630-376	Seismisch	Varistar CP

20630-377	Seismisch	Varistar CP
-----------	-----------	-------------

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order attachments and components separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE