

19"-Lüfter, 1 HE, drehzahl geregelt und funktionsüberwacht

Lüftereinschub zum Einbau in einen 1 HE Montageplatz im Schrank.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Einsatzbereich wählbar: 20...40 °C und 30... 50 °C

Geräuschoptimierung durch temperaturabhängige Luftfördermenge

Externer Fühler, bei Fühlerbruch stellt sich automatisch die max. Drehzahl ein

Funktionsüberwachung über LEDs und potentialfreien Kontakt

Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Eingangsspannung AC	Eingangsspannung DC	Anzahl Verpackungen	Oberfläche	Material	Zertifizierungen
19713-006	230V		1	Aluminium verzinkt, Eloxier	Stahl, Aluminium	CE, EAC, RoHS
10713-098		24V min	1	Aluminium verzinkt, Eloxier	Stahl, Aluminium	CE, EAC, RoHS

Katalognummer	Eingangsspannung AC	Eingangsspannung DC	Anzahl Verpackungen	Oberfläche	Material	Zertifizierungen
10713-099		24V min	1	Aluminium verzinkt, Eloxiert	Stahl, Aluminium	RoHS, CE, EAC
19713-121	230V		1	Aluminium verzinkt, Eloxiert	Stahl, Aluminium	RoHS, EAC

Table 2/2

Katalognummer	Schnelles Schiff
19713-006	No
10713-098	No
10713-099	No
19713-121	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE