

# FroStop selbstregulierendes Heizband

Selbstregelnde nVent RAYCHEM FroStop Begleitheizungskabel bieten energieeffiziente und benutzerfreundliche Lösungen zum Frostschutz von Rohren, Dächern und Dachrinnen.



## EIGENSCHAFTEN

Unkompliziert in der Auslegung

Einfache Installation: Ablängen, Messmarkierungen

Energieeffizient und sicher: selbstregelndes Heizband, fortschrittliche Energiesparfunktionen, keine Überhitzung möglich

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year product warranty available, maintenance free

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Artikelname	Versorgungsspannung	Nennspannung	Nominal Power Output @ 5°C, 230V	Außenmantelwerkstoff	Max. Heizkreislänge
559303-000	FROSTOP-BLACK-RANDOM	220 – 240 V	220 V, 230 V, 240 V	18 W/m	Modifiziertes Polyolefin	80 m

Table 2/3

Katalognummer	Artikelname	Farbe	Nennweite	Nennhöhe	Erdeleitertyp	Mindestinstallationstemperatur
559303-000	FROSTOP-BLACK-RANDOM	Schwarz	10.5 mm	5.5 mm	Schutzgeflecht	-18 °C

Table 3/3

Katalognummer	Artikelname	Leitermaterial	Mindestbiegeradius	Nennstärke
---------------	-------------	----------------	--------------------	------------

559303-000	FROSTOP-BLACK-RANDOM	Vernickeltes Kupfer	10 mm	5.5 mm
------------	----------------------	---------------------	-------	--------

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

Tel +1.800.545.6258  
 Fax +1.800.527.5703  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511  
 Fax +32.16.213.604  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688  
 Fax +86.21.5426.3167  
[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

### Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800  
 Fax +1.713.868.2333  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**