

# Flachprofil-Verbindungsgarnitur



nVent RAYCHEM S-150 ist eine kalt aufgebrachte Flachprofil-Verbindungsgarnitur für Begleitheizungskabel in Nicht-Ex- und Ex-Bereichen. Inklusive kalt aufgebrachter Heizkabelabdichtungsgarnitur.

## EIGENSCHAFTEN

Einfache und schnelle Installation und Prüfung

Kaltanschlusstechnik: keine Heißluftpistole oder Heißarbeitserlaubnis erforderlich, wiederverwendbar

Hohe Leistung: beständig gegen Stöße, hohe Temperaturen, Chemikalien und UV

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year product warranty available, maintenance free

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelname	Modell	Verbindungsart	Voltage Rating for FM, CSA	Nennspannung für PTB	Current Rating for FM, CSA
497537-000	S-150	Heating Cable/Heating Cable	Kaltanschlusstechnik	277 V	254 V	50 A

Table 2/2

Katalognummer	Artikelname	Bemessungsstrom für PTB	Max. Einsatztemperatur	Unter der Isolierung befindlich
497537-000	S-150	40 A	215 °C	Ja

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

**Nordamerika**

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Europe, Middle East,**

**Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Asien-Pazifik**

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

**Lateinamerika**

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**