

Modulares Überbrückungskabel, transparent, Kunststoffverbinder



nVent RAYCHEM TraceTek TT-MJC-XX-PC ist eine Reihe modularer Überbrückungsverbinder mit Festlänge, die zum Überbrücken von Abschnitten des Sensorkabels oder von Führungsdrähten verwendet werden und mit Kunststoffverbindern versehen sind.

EIGENSCHAFTEN

Einfache und schnelle Installation: klein, leicht

Unkompliziert in der Auslegung

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year product warranty available, maintenance free

SPEZIFIKATIONEN

Aderanzahl:	4
Außendurchmesser:	4,2 mm
Kabelschutzleitergröße:	18 AWG
Farbe:	Transparenter Mantel
Aderidentifikation:	Farbe
Leitermaterial:	Kupfer
Werkstoff der Außenummantelung:	ECTFE
Isolationsmaterial:	Fluoriertes Ethylenpropylen (FEP)
Kontaktmaterial:	Kunststoff

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Länge
836567-000	TT-MJC-3M/10FT-PC	3 m
740923-000	TT-MJC-1M/3FT-PC	1 m

Katalognummer	Artikelname	Länge
783027-000	TT-MJC-15M/50FT-PC	15 m
813259-000	TT-MJC-7M/25FT-PC	7.5 m
050533-000	TT-MJC-30M/100FT-PC	30 m

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT