


19-Zoll Frontplatte mit SUB-D-Ausbruch



19"-Frontplatte mit SUB-D- oder FDDI-Ausbruch.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

19"-Frontplatte mit Sub-D-Ausbruch, ST-Typ 3 oder FDDI

SPEZIFIKATIONEN


Tiefe (D):	2.5mm
Material:	Aluminium
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Anzahl der Stifte
30118-332	3U	4HP	1	Lackiert	Leitend	(3) 9
30118-334	3U	4HP	1	Lackiert	Leitend	(1) 25
30118-335	3U	4HP	1	Lackiert	Leitend	(2) 25
30118-336	3U	4HP	1	Lackiert	Leitend	(2) 9
30118-338	3U	4HP	1	Lackiert	Leitend	(1) 9

Table 2/2

Katalognummer	Farbcode	Oberfläche	Höhe (H)	Breite (W)	Schnelles Schiff
30118-332	RAL 7035	Pulverbeschichtet	128.4mm	19.98mm	No
30118-334	RAL 7035	Pulverbeschichtet	128.4mm	19.98mm	No
30118-335	RAL 7035	Pulverbeschichtet	128.4mm	19.98mm	No
30118-336	RAL 7035	Pulverbeschichtet	128.4mm	19.98mm	No
30118-338	RAL 7035	Pulverbeschichtet	128.4mm	19.98mm	No



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE