


# Stromschiene mit FASTON-Anschlüssen



Die Stromschiene von nVent SCHROFF ist eine Metallleiste oder eine Metallschiene, die typischerweise in Schaltanlagen, Verteilertafeln oder Stromverteilergehäusen für die lokale Starkstromversorgung untergebracht ist.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Anschlüsse FASTON 6,3 x 0,8 mm

Durch Absägen auf beliebige Länge kürzbar

Vertikale Stromverteilung in Schränken

## SPEZIFIKATIONEN

**Produkttyp:** Stromschiene

Table 1/1

| Katalognummer | Material | Oberfläche | Anzahl Pole | Anzahl Verpackungen | Schnelles Schiff |
|---------------|----------|------------|-------------|---------------------|------------------|
| 20100-018     | Kupfer   | Verzinkt   | 3           | 1                   | No               |
| 20100-006     | Messing  |            | 2           | 1                   | No               |
| 20100-017     | Kupfer   | Verzinkt   | 4           | 1                   | No               |

| Katalognummer | Material | Oberfläche | Anzahl Pole | Anzahl Verpackungen | Schnelles Schiff |
|---------------|----------|------------|-------------|---------------------|------------------|
| 20100-015     | Messing  |            | 4           | 1                   | No               |
| 20100-010     | Kupfer   | Verzinkt   | 1           | 1                   | No               |
| 20100-008     | Kupfer   | Verzinkt   | 2           | 1                   | No               |
| 20100-007     | Messing  | Verzinkt   | 2           | 1                   | No               |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**