


Mikroschalter für XL-Griff mit Kabel und Stecker

KATALOGNUMMER

20817-877



Mikroschalter für XL-Frontplatte.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Elektrische Lebensdauer ≥ 20.000 Schaltspiele

Kunststoff, PC, UL 94 V-0

Molex-Steckverbindergehäuse

Passende Gegensteckverbinder im Lieferumfang nicht enthalten

Mech. Lebensdauer ≥ 20.000 Schaltspiele

Betriebsbereich -25 °C bis $+70\text{ °C}$

Mikroschalter für XL-Griff

Max. Schaltstrom 50 mA

Molex-Crimpkontakt und Befestigungsclip

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Schalter
Passt zu: Frontplatten
Anzahl Verpackungen: 10
Tiefe: 35.59mm
Höhe: 8.2mm
Material: Polybutylenterephthalat
Breite: 7.84mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Gegensteckverbinder nicht im Lieferumfang enthalten. Gegensteckverbinder von Molex z.B. 53261-0319, 53048-0310, 53047-0310, 53398-0319, 51047-0300.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE