



Modulschiene hinten, Typ H-ST, Heavy, 40 TE

KATALOGNUMMER

34560-540



Combinations of horizontal rails and side panels

	„+“ = yes, be combined	„+“ = combination not recommended	„+“ = combination not recommended	„+“ = combination not recommended
Horizontal rail	-	+	+	+
Vertical rail	+	+	+	+
Horizontal rail	+	+	-	-
Vertical rail	+	+	-	-
Side panel	+	+	-	-
	Light 1.0	Light 1.0	Heavy 2.0	Heavy 2.0

Die Modulschiene vom Typ ST, ermöglicht die isolierte Montage einer Backplane. Die Isolierung erfolgt durch einen Isolierstreifen.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Für indirekte Backplanebefestigung mit Isolierstreifen

Standard für hohe mechanische Beanspruchung (H-ST)

Einbau oben und unten

TE-Bedruckung erfolgt erst ab 28 TE

Aluminiumprofil, Oberfläche eloxiert, Kontaktfläche leitfähig, ohne TE-Bedruckung

PRODUKTMERKMALE

Breite Gestell: 40HP
Anzahl Verpackungen: 1
Oberfläche: Eloxiert
Länge: 208.28mm
Material: Aluminium
Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO
Produkttyp: Modulschiene
Typ: Schwer, ST
Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse
Net Weight: 0.068kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE