

Führungsschiene Typ Zubehör, für schwere Leiterkarten, Aluminium, 280mm, Nutbreite 2 mm, silber, 10 Stück

KATALOGNUMMER

34562-883



Diese verstärkte Führungsschiene für schwere Leiterplatten vom Typ Zubehör, bilden eine zuverlässige Schnittstelle zwischen der Baugruppenträgermechanik und den elektronischen Baugruppen. Bei Bedarf werden die Führungsschienen zusätzlich mit der horizontalen verschraubt

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Für besonders schwere Leiterkarten, Kassetten/HF-Kassetten

Befestigung, nur zum Anschrauben an Modulschienen vom Typ H (heavy) und Typ R (rugged)

Aluminiumprofil

PRODUKTMERKMALE

Anzahl Verpackungen: 1

Leiterplattentiefe: 280mm

Nutbreite: 2

Farbe: Silber

Oberfläche: Eloxiert

Material: Aluminium

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Produkttyp: Führungsschiene

Typ: Schwerlast

Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse; Einschub

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt ausschließlich in der Lieferlosgröße.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE