


# Schnellverschluss



1/4 Drehverschluss mit definiertem Anschlag.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

1/4 Drehverschluss mit definiertem Anschlag

Erkennen der Verschlussposition durch Schlitzstellung

Vibrations- und erschütterungssicher

Menge: 100 Stück

## SPEZIFIKATIONEN

- Passt zu:** Frontplatten  
**Produkttyp:** Kit Befestigungsmaterial  
**Oberfläche:** Vernickelt  
**Material:** Stahl; Zinklegierung; Thermoplast

Table 1/2

| Katalognummer | Farbe       | Anzahl Verpackungen | Farbcode | Tiefe  | Höhe | Breite |
|---------------|-------------|---------------------|----------|--------|------|--------|
| 21101-848     | Tiefschwarz | 100                 | RAL 9005 | 16.7mm | 6mm  | 7mm    |

| Katalognummer | Farbe       | Anzahl Verpackungen | Farbcode | Tiefe  | Höhe | Breite |
|---------------|-------------|---------------------|----------|--------|------|--------|
| 21101-847     | Kieselgrau  | 100                 | RAL 7032 | 16.7mm | 6mm  | 7mm    |
| 21101-850     | Tiefschwarz | 100                 | RAL 9005 | 20.6mm | 6mm  | 7mm    |
| 21101-849     | Kieselgrau  | 100                 | RAL 7032 | 20.6mm | 6mm  | 7mm    |

Table 2/2

| Katalognummer | Befestigungsart            | Schnelles Schiff |
|---------------|----------------------------|------------------|
| 21101-848     | Schraub Schlitz            | No               |
| 21101-847     | Schraub Schlitz            | No               |
| 21101-850     | Gerändelt, Schraub Schlitz | No               |
| 21101-849     | Gerändelt, Schraub Schlitz | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Schnellverschluss: Montage ohne Gewindestreifen

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**