

Varistar Tiefenstrebe



Horizontale Tiefenstrebe in Schranktiefe. Direkt am Varistar CP Rahmen montiert für besseres Kabelmanagement, erhöhte Rahmensteifigkeit und zusätzliche Befestigungspunkte.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Kabelführung mit Hilfe von Kabelbindern und Kabelösen, für verkürzten Gestellfachboden notwendig

St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn

SPEZIFIKATIONEN

Höhe:	135mm
Produkttyp:	Halterung
Material:	Stahl
Passt zu:	Varistar CP

Table 1/1

Katalognummer	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Oberfläche	Höhe Gestell	Verpackungseinheit	Schnelles Schiff
23130-081	600mm	2	Aluminium verzinkt	3U	Paar	No
23130-365	1200mm	2	Aluminium verzinkt	3U	Paar	No
23130-083	900mm	2	Aluminium verzinkt	3U	Paar	No
23130-364	1100mm	2	Aluminium verzinkt	3U	Paar	No
23130-082	800mm	2	Aluminium verzinkt	3U	Paar	No
23130-084	1000mm	2	Aluminium verzinkt	3U	Paar	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE