


Erdungsverbindung f. Paneel M8, 10 Sätze, für Befestigungsbänder und Kabel

KATALOGNUMMER

ECP08



Dieser Erdungsanschlusssatz sorgt für einen guten Kontakt zwischen Erdungsleitungen und Montageplatten, Paneelen und Profilen. Der Satz erleichtert auch die Beschaffung und Installation.

MERKMALE

Beschreibung: Erdungsbefestigung von Erdungsbändern und Erdungskabeln an Paneele, Montageplatten oder Profile.

Verpackungseinheit: 10 Sätze.

PRODUKTMERKMALE

Höhe: 13mm

Breite: 381mm

Tiefe: 8mm

Schraubengröße: M8

Gehäusematerial: Baustahl

Produktfamilie: Freistehend; Allgemeines IEC-Zubehör

Material: Baustahl

Oberfläche: Beschichtet

Dicke: 4mm

Anzahl Verpackungen: 10

Gewicht: 0.5kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE