

Drahtseil auf Spule



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden

Vorgestrecktes Einspannungskabel

Die chemische Verträglichkeit mit CVPC Rohr ist nachgewiesen

Erfüllte die Anforderungen von CEN/TS 17551:2021 für seismische Pendelaussteifung

SPEZIFIKATIONEN

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Stützengröße	Durchmesser	Kabellänge	UL-gelistete Last
CSB12CBL	402190	Vorverzinkung, Painted	#12	2.4 mm	76.2m	1859N

Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Stützengröße	Durchmesser	Kabellänge	UL-gelistete Last
CSB18CBL	402191	Vorverzinkung, Painted	#18	3.2 mm	76.2m	3434N
CSB36CBL	402192	Vorverzinkung, Painted	#36	4.8 mm	76.2m	8490N

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe
CSB12CBL	402190	Rot
CSB18CBL	402191	Weiß
CSB36CBL	402192	Blau

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Das Kabel ist pulverbeschichtet.

„FBC™ System Compatible zeigt an, dass dieses Produkt getestet wurde und laufend überwacht wird, um seine chemische Kompatibilität mit FlowGuard Gold®, BlazeMaster® und Corzan® Rohrleitungssystemen und Produkten mit TempRite® Technologie zu gewährleisten.“ „Das FBC System Compatible-Logo, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® und TempRite® sind Marken von Lubrizol Advanced Materials, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften.“

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

