


Novastar Türlagerwinkel für verkürzte Tür



Türlagerwinkel für verkürzte Türen, Heavy-Duty und Slim-Line, vorne oder hinten.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Montage (1 HE Einbauraum erforderlich) kann oberhalb oder unterhalb der verkürzten Tür erfolgen.

Für Stahltüren, die nicht über die volle Schrankhöhe gehen.

Benötigt 1 HE Einbauraum

Der Zwischenraum kann mit 19-Zoll Frontplatten oder mit einer Kabeldurchführungsplatte abgedeckt werden (3 HE oder 4 HE)

Türlagerwinkel

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Halterung

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite	Material	Passt zu	Anzahl Verpackungen	Farbe
---------------	--------------	--------	----------	----------	---------------------	-------

27230-060	1U	553mm	Stahl	Schaltschrank	1	Schwarzgrau
27230-061	1U	553mm	Stahl		1	Schwarzgrau
27230-098		553mm	Stahl	Schaltschrank	1	Schwarzgrau

Table 2/2

Katalognummer	Farbcode	Oberfläche	Höhe	Typ	Schnelles Schiff
27230-060	RAL 7021	Pulverbeschichtet	44.45mm	Türscharnierhalterung	No
27230-061	RAL 7021	Pulverbeschichtet	44.45mm	Türscharnierhalterung	No
27230-098	RAL 7021	Pulverbeschichtet	44.45mm	Halterung	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE