


Fixierklammer für Leiterplatten (Kassetten)



Fixierklammer zur Befestigung der Leiterplatte an der Frontplatte mit Aushebegriff in Tastenform 1.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Auch bei SMD-Anwendung geeignet

Der Halter fixiert in der Mitte der Leiterplatte die Position zur Frontplatte

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Klammer
Typ: Klammer
Passt zu: Frontplatten

Table 1/2


Katalognummer	Material	Entspricht	Anzahl Verpackungen	Entflammbarkeitsklasse	Höhe Gestell	Zertifizierungen
21101-751	Polycarbonat	EN 50155, R22, HL3	100	UL® 94V-0	6U	
21100-719	Polyphenylenether			UL® 94V-0	6U	RoHS

Table 2/2

Katalognummer	Schnelles Schiff
---------------	------------------

21101-751	No
21100-719	No

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE