


PropacPRO Frontabdeckhaube



Die klappbare kann auf ein PropacPRO-Gehäuse montiert werden. Sie schützt die Leiterplatte vor versehentlichen Bedieneingriffen. Es kann ein nachrüstbares Schloss installiert werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Scharniermontage oben oder unten

Schloss (max. 2) nachrüstbar

Frontabdeckhaube ist aus Acrylglas, schwenkbar, abnehmbar

Seitliche Blende (Pos. 5) dient gleichzeitig als vertikale EMV-Schirmung der Seitenwände.

SPEZIFIKATIONEN

Höhe Gestell:	3U
Passt zu:	Gehäuse
Produkttyp:	Abdeckblech
Typ:	Fronthaube
Produktfamilie:	PropacPRO
Material:	Thermoplast

Table 1/1

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Tiefe	Schnelles Schiff
24576-080	28HP	1		No

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Tiefe	Schnelles Schiff
24576-081	42HP	1		No
24576-082	63HP	1		No
24576-083	84HP	1	175mm	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nicht kombinierbar mit Designelementen.

Andere Höhen auf Anfrage erhältlich.

Vor Montage der Abdeckhaube müssen Aufstellfüße an das Gehäuse angebaut werden; bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE