

nVent CADDY Speed Link SLK mit Bolzenanker



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und den Bolzenanker von fischerwerke GmbH & Co. KG

Schnell und leicht in gerissenem und ungerissenem Beton zu befestigen

Keine Spezialwerkzeuge erforderlich

ETA 06/0175-Zulassung von fischerwerke GmbH und Co erhältlich. KG

SPEZIFIKATIONEN

Sicherheitsfaktor statische Last:	5:1
Bohrerdurchmesser:	6mm
Bohrlochtiefe:	31mm
Verankerungstiefe:	25 mm Min
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Material:	Stahl;Polypropylen;Zinklegierung

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	Länge (L)	Höhe (H)	Breite (W)
SLK2L3WA6	196735	2 mm	3m	54mm	55 mm	19 mm
SLK15L3WA6	196672	1.5 mm	3m	54mm	55 mm	19 mm
SLK2L2WA6	196734	2 mm	2m	54mm	55 mm	19 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	Länge (L)	Höhe (H)	Breite (W)
SLK15L2WA6	196671	1.5 mm	2m	54mm	55 mm	19 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last
SLK2L3WA6	196735	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK15L3WA6	196672	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2WA6	196734	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK15L2WA6	196671	12.5 mm	90 ° Max	195N

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

