


Varistar ETSI-Winkelprofil



Varistar ETSI 23"- Gestell geeignet für
Telekommunikationsanwendungen. Kompatibel mit dem
Slim-Line Gestell.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Passend nur für Slim-Line Gestell

Oberfläche AlZn

St, 2 mm

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Winkelprofil

Material: Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Anzahl Verpackungen	Oberfläche	Typ	Schnelles Schiff
23130-051	1200mm	2	Aluminium verzinkt		No
23130-056	2200mm	2	Aluminium verzinkt	ETSI-Winkelprofil	No
23130-055	2000mm	2	Aluminium verzinkt	ETSI-Winkelprofil	No
23130-054	1800mm	2	Aluminium verzinkt	ETSI-Winkelprofil	No
23130-053	1600mm	2	Aluminium verzinkt	ETSI-Winkelprofil	No
23130-052	1400mm	2	Aluminium verzinkt	ETSI-Winkelprofil	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Fachböden auf Anfrage erhältlich.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE