



RASTERDECKENLEUCHTENSICHERUNG, ERDBEBENSICHER



BESCHEINIGUNGEN



EIGENSCHAFTEN

Sichert Rasterdeckenleuchten an den Rasterdeckenprofilen

Erfordert keine zusätzlichen Ketten, Kabel oder Sicherungsseile an der Vorrichtung

Verstärkt die Integrität des Rasterdeckensystems

Widersteht dem Druck des Wasserstrahls aus einem Standard-Feuerwehrschauch

Entspricht dem US Building Code und Spezifikationen elektrischer Vorschriften

Erfüllt ebenfalls die positive Befestigung gemäß NEC® 410.16(C) zur sicheren Befestigung von Leuchten (Fassungen) gemäß Bauordnungsreferenz AC184

Wiederverwendbar und kostengünstig

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelname	Material	Endbearbeitung	Fixture Configuration	Verpackung Quantität
SFCLTCF	402245	Stahl	Gerade	One 0.61 x 0.61 m Fixture	1.0000

ZUSÄTZLICHE PRODUKT-DETAILS

Geprüft auf Konformität mit UBC, NEC®, NBC und CEC.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Wahl 1 - Kunde Obacht
Wahl 2 - Technische
Unterstützung

Europa

Die Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Andere Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unsere leistungsfähige Mappe von Marken:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2022 nVent. Alle nVent Markierungen und Firmenzeichen werden von den nVent GmbH Dienstleistungen oder von seinen Teilnehmern besessen oder genehmigt. Alle weiteren eingetragenen Warenzeichen sind die Eigenschaft ihrer jeweiligen Inhaber.

nVent Reserviert das Recht, Spezifikationen ohne Nachricht zu ändern.