


nVent CADDY Speed Link Light Pack Spulensatz



Der nVent CADDY Speed Link Light Pack Spulensatz umfasst eine 150 Meter lange Spule mit 1-mm-Drahtseil sowie 100 Verschlüsse mit ultraflachem Profil. Die intelligente Verpackung ermöglicht es Installateuren, die benötigte Kabellänge zu ziehen und abzuschneiden, ohne die Spule aus der Verpackung nehmen zu müssen. Damit ist sie die ideale Lösung für jeden Elektriker. Der Verschluss verfügt über eine optisch ansprechende polierte Oberfläche und eine Traglast von 10 kg – ideal zur Abhängung von Beleuchtungskörpern und Beschilderungen.

MERKMALE

Zum Satz gehören eine Spule nVent CADDY Speed Link Stahlseil und nVent CADDY Speed Link CLP Verschlüsse

Die Seilspule und Verschlüsse sind zusammen verpackt, was den Transport zur Baustelle vereinfacht und das Inventar verringert

Die intelligente Verpackung erlaubt es dem Anwender jede beliebige Seillänge zu entnehmen ohne die Spule aus der Schachtel zu nehmen

Ideal, wenn individuelle Seillängen benötigt werden

Stahlseil aus 7 Bündeln mit je 7 Strängen bestehend aus Draht in Luftfahrtqualität

Die Verschlussmechanik, die werkzeuglos durch Drücken oder Ziehen zu bedienen ist, erlaubt eine sehr einfache Justierung

Der kleine Verschluss ist nahezu unsichtbar

Die Röhrchen der Verschlussmechanik lassen sich auch mit Handschuhen einfach und sicher bedienen

Die doppelseitigen Verschlussmechaniken erlauben eine einfache Höhenjustage

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Material	Durchmesser Stahlseil	Länge	Anzahl Verriegelungsrichtungen
CLP1L500PACK	196095	Elektrolytisch verzinkt	Stahl, Brass	1 mm	150m	100

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

