

Varistar CP Seitenwand mit Schnellverschluss und Schloss

Data Solutions

Varistar Seitenwände mit Schnellverschluss, ohne Erdungsskit.



MERKMALE

Stahl, 1 mm

Seitenwand ohne Erdungssatz

Inklusive Sicherheitsschloss-Satz

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellplatte

Schutzart: IP20

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-291	29U	1400mm	900mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-298	38U	1800mm	800mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-297	38U	1800mm	600mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-296	33U	1600mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-066	42U	2000mm	1200mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-295	33U	1600mm	900mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-294	33U	1600mm	800mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-293	33U	1600mm	600mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-292	29U	1400mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-070	47U	2200mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-308	47U	2200mm	900mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-290	29U	1400mm	800mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-289	29U	1400mm	600mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-288	24U	1200mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-071	47U	2200mm	1100mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-287	24U	1200mm	900mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-286	24U	1200mm	800mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-285	24U	1200mm	600mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-072	47U	2200mm	1200mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-303	42U	2000mm	800mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-302	42U	2000mm	600mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-306	47U	2200mm	600mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
21630-300	38U	1800mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-307	47U	2200mm	800mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-065	42U	2000mm	1100mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-064	42U	2000mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-304	42U	2000mm	900mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
21630-299	38U	1800mm	900mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Material	Typ
21630-291	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-298	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-297	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-296	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-066	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-295	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-294	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-293	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-292	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-070	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-308	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung

Katalognummer	Oberfläche	Material	Typ
21630-290	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-289	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-288	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-071	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-287	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-286	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-285	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-072	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-303	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-302	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-306	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-300	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-307	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-065	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-064	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-304	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung
21630-299	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, Schnellentriegelung

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE