

Varistar CP Teleskop-Kippschutz

Data Solutions

Ausziehbarer Kippschutz zur Wahrung des Gleichgewichts mit maximal 150 kg bei Vollauszug. Seitliches und hinteres Kabelmanagement möglich.



MERKMALE

Ausziehbarer Kippschutz mit max. 150 kg Belastung bei Vollauszug

Seitliche und rückseitige Kabeleinführung möglich.

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellsockel

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
24630-044	100mm	600mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-045	100mm	600mm	1100mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-046	100mm	600mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-047	100mm	800mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-048	100mm	800mm	1100mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
24630-049	100mm	800mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-050	200mm	600mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-051	200mm	600mm	1100mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-052	200mm	600mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-053	200mm	800mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-054	200mm	800mm	1100mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-055	200mm	800mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-085	100mm	600mm	900mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-086	100mm	800mm	900mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-087	200mm	600mm	900mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021
24630-088	200mm	800mm	900mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Typ
24630-044	Pulverbeschichtet	Kippschutz
24630-045	Pulverbeschichtet	Kippschutz
24630-046	Pulverbeschichtet	Kippschutz
24630-047	Pulverbeschichtet	Kippschutz
24630-048	Pulverbeschichtet	Kippschutz
24630-049	Pulverbeschichtet	Kippschutz

Katalognummer	Oberfläche	Typ
24630-050	Pulverbeschichtet	Kippschutz
24630-051	Pulverbeschichtet	Kippschutz
24630-052	Pulverbeschichtet	Kippschutz
24630-053	Pulverbeschichtet	Kippschutz
24630-054	Pulverbeschichtet	Kippschutz
24630-055	Pulverbeschichtet	Kippschutz
24630-085	Pulverbeschichtet	Kippschutz
24630-086	Pulverbeschichtet	Kippschutz
24630-087	Pulverbeschichtet	Kippschutz
24630-088	Pulverbeschichtet	Kippschutz

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nur in Verbindung mit Sockel oder fahrbarem Sockel zu verwenden.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.