

ESE Tester, I-Serie



Der nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE) Tester der I-Serie wurde entwickelt, um den ordnungsgemäßen Zustand aller nVent ERICO System 1000 ESE-Klemmen, SIXXi-Modelle, schnell zu testen. Leicht erkennbare, farblich kodierte Testergebnisse werden in dem geschlossenen Tester angezeigt, der mit einer Standard-9-Volt-Batterie betrieben wird. Bei einem Batterieausfall zeigt ein intermittierendes Signal an, dass ein Batteriewechsel erforderlich ist – so werden Ausfallzeiten und kostspielige Ausfälle vermieden. In Verbindung mit der Teleskopstange für den nVent ERICO ESE-Tester können Sie die ESE-Fangeinrichtung bis in 10m Höhe erreichen.

MERKMALE

Leicht und tragbar

Mobiles Testgerät misst schnell den Stromkreis der ESE-Fangeinrichtung mit Impulsen

Farblich kodierte Leiterkabel zum Anschluss an die ESE-Fangeinrichtung

Enthält zwei Auslöseklammern für einen sicheren Sitz an der ESE-Fangeinrichtung

Blinkende, farblich kodierte LED-Anzeigen der Testergebnisse der ESE-Fangeinrichtung

LED-Bildschirm zeigt den Zustand des Akkus an und erinnert daran, wenn der Akku ausgewechselt werden muss

Reaktionszeit von ca. sechs Sekunden für eine stabilisierte Messung

Extrem einfache Bedienung: verbinden – drücken – halten – ablesen

Inklusive Hartschalenkoffer für weiteren Schutz

SPEZIFIKATIONEN

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE