

FRCB Flachlitze auf Spule, blankes Kupfer



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Litzen in Spule werden hauptsächlich für die Energieverteilung oder Erdungsanwendungen verwendet

Nicht magnetische Materialien

SPEZIFIKATIONEN

Material: Kupfer

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bemessungsstrom	Querschnitt	Anzahl Drähte	Drahtdurchmesser	Länge
FRCB15-10	557030	75A	10mm ²	576	0.15mm	25m
FRCB15-100	557150	360A	100mm ²	5664	0.15mm	25m
FRCB15-16	557040	120A	16mm ²	896	0.15mm	25m
FRCB15-25	557060	150A	25mm ²	1404	0.15mm	25m

Katalognummer	Artikelnummer	Bemessungsstrom	Querschnitt	Anzahl Drähte	Drahtdurchmesser	Länge
FRCB15-35	557080	200A	35mm ²	1980	0.15mm	25m
FRCB15-40	557090	220A	40mm ²	2272	0.15mm	25m
FRCB15-50	557100	250A	50mm ²	2848	0.15mm	25m
FRCB15-75	557130	300A	75mm ²	4256	0.15mm	25m

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Dicke	Breite	Stückgewicht
FRCB15-10	557030	1.5 mm	10 mm	0.1 kg
FRCB15-100	557150	4 mm	40 mm	1 kg
FRCB15-16	557040	1.5 mm	15 mm	0.16 kg
FRCB15-25	557060	1.5 mm	23 mm	0.25 kg
FRCB15-35	557080	2.5 mm	23 mm	0.35 kg
FRCB15-40	557090	2.5 mm	25 mm	0.4 kg
FRCB15-50	557100	3 mm	28 mm	0.5 kg
FRCB15-75	557130	4 mm	30 mm	0.75 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Einheitsgewicht ist pro Meter (3,28').

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE