

Wasserrohr-Erdungsklammer



The nVent ERICO Water Pipe Ground Clamp provides a highly reliable method for grounding copper conductors to metallic water pipes or ground rods, essential for electrical safety in residential, commercial, and industrial systems. Constructed from high-strength silicone bronze, this clamp ensures excellent durability, corrosion resistance, and secure, long-lasting electrical connections. Its robust design makes it a trusted component for creating effective grounding paths in accordance with applicable electrical codes and standards.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

hochfestes Siliziumbronze

Zum Verbinden von Kupferleitern mit metallischen Wasserleitungen oder Tiefenerdern

Designed for effectively connecting copper conductors to metallic water pipes or ground rods

Ensures a secure and low-resistance path for grounding applications

Suitable for a range of conductor and pipe sizes

SPEZIFIKATIONEN


Material: Siliziumbronze

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Rohrgröße, Sollwert (Ø)	Rohrgröße, Ist-Wert (Ø)	Zertifizierungen
CWP1JJ	710262	1/2" - 1"	12.7 - 25.4 mm	
CWP1JU	710266	1/2" - 1"	12.7 - 25.4 mm	CSA, UL, cUL

Katalognummer	Artikelnummer	Rohrgröße, Sollwert (Ø)	Rohrgröße, Ist-Wert (Ø)	Zertifizierungen
CWP4J	710264	2 1/2" - 4"	63.5 - 101.6 mm	CSA, UL, cUL

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE