


Mittlerer ABS Klemmenkasten, SABP



Die kleine ABS-Klemmenkasten-Baureihe SABP mit Schutzart IP 66, 67 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Die SABP-Baureihe eignet sich gut für anspruchsvolle Umgebungen, da Wasser und Staub am Eindringen in den Klemmenkasten gehindert werden, was das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten verringert.

INDUSTRIE-STANDARDS

CE UKCA

GOST

IP

MERKMALE

Beschreibung: ABS-Klemmenkästen halogenfrei für Innenanwendungen. Geringe UV-Resistenz.

Material: Korpus: ABS. Einfache Abdeckung: ABS. Transparente Abdeckung: Polycarbonat.

Dichtung: Polyurethan (PUR) -Dichtung im Gehäusedeckel integriert.

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +60 °C.

Entflammbarkeit: UL94 HB.

Schutzart: IP 66/67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).

Oberfläche: RAL 7035.

Lieferumfang: Gehäusekorpus, Deckel, Deckelschrauben in Polyamid und Montageschrauben.

Customers can choose terminal boxes that meet their size requirements, off the shelf

The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

The mounting plate, SMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

Note: Terminal box, with polycarbonate transparent cover fitted, can be ordered by replacing GE with TE in the item number

terminal box manufactured from polycarbonate can be ordered by replacing SABP with SPCP in the item number

SPEZIFIKATIONEN

Material: ABS
Farbe: Hellgrau
Farbcode: RAL 7035
Oberfläche: Glatt

Table 1/1


Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Tiefe (D)	Max. Montagetiefe	Gewicht	Schnelles Schiff
SABP081308GE	75mm	125mm	75mm	60.5mm	0.2kg	No
SABP081310GE	75mm	125mm	100mm	85.5mm	0.2kg	No
SABP081313GE	75mm	125mm	125mm	110.5mm	0.2kg	No
SABP131308GE	125mm	125mm	75mm	60.5mm	0.2kg	No
SABP131310GE	125mm	125mm	100mm	85.5mm	0.3kg	No
SABP131313GE	125mm	125mm	125mm	110.5mm	0.3kg	No
SABP131808GE	125mm	175mm	75mm	60.5mm	0.3kg	No
SABP131808TE	125mm	175mm	75mm		0.3kg	No
SABP131810GE	125mm	175mm	100mm	85.5mm	0.4kg	No
SABP131810TE	125mm	175mm	100mm		0.4kg	No
SABP131813GE	125mm	175mm	125mm	110.5mm	0.4kg	No
SABP131813TE	125mm	175mm	125mm		0.4kg	No
SABP131815GE	125mm	175mm	150mm	135.5mm	0.5kg	No
SABP131815TE	125mm	175mm	150mm		0.5kg	No
SABP181808GE	175mm	175mm	75mm	60.5mm	0.5kg	No
SABP181810GE	175mm	175mm	100mm	85.5mm	0.5kg	No

Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Tiefe (D)	Max.Montagetiefe	Gewicht	Schnelles Schiff
SABP181813GE	175mm	175mm	125mm	110.5mm	0.5kg	No
SABP182508GE	175mm	250mm	75mm	60.5mm	0.5kg	No
SABP182508TE	175mm	250mm	75mm		0.5kg	No
SABP181815GE	175mm	175mm	150mm	135.5mm	0.6kg	No
SABP181815TE	175mm	175mm	150mm		0.6kg	No
SABP182510GE	175mm	250mm	100mm	85.5mm	0.6kg	No
SABP182510TE	175mm	250mm	100mm		0.6kg	No
SABP182515GE	175mm	250mm	150mm	135.5mm	0.6kg	No
SABP182515TE	175mm	250mm	150mm		0.6kg	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Hinweis: Klemmenkasten mit montierter transparenter Abdeckung aus Polycarbonat kann bestellt werden, indem Sie in der Artikelnummer „GE“ durch „TE“ ersetzen. Klemmenkasten aus Polycarbonat kann bestellt werden, indem Sie in der Artikelnummer „SABP“ durch „SPCP“ ersetzen.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.