

Sichttüren für Edelstahl Schaltschränke, DNGS



Elektrische Bauteile sind bei geschlossener, durchsichtiger Tür aus Edelstahl sichtbar, unbefugtes Personal hat keinen Zugriff auf die Bauteile, und der Schutzgrad wird beibehalten.

MERKMALE

Beschreibung: Standardtür mit klarem Sicherheitsglaseinsatz für optimale Sicht auf Installationen. Ausgestattet mit 3 mm DIN Doppelbart Schloss, erlaubt den Einsatz des kompletten Schließ-Programms.

Material: 2 mm AISI 304 Edelstahl, AISI 316L (auf Anfrage). Sichtfenster: 4 mm Sicherheitsklarglas.

Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.

Schutzart: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 07.

Montagemöglichkeiten: Benutzen Sie bitte den Scharniersatz DNMKS wenn Sie nicht eine Standardtür ersetzen.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 2mm
Oberfläche: Gebürstet
Material: Edelstahl 304

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Fenstergröße	Gehäusematerial	Produktfamilie
DNGS1408	1400mm	800mm	17mm	1176 x 615mm	Baustahl	Freistehend
DNGS1606	1600mm	600mm	17mm	1376 x 415mm	Baustahl	Freistehend
DNGS1608	1600mm	800mm	17mm	1376 x 615mm	Baustahl	Freistehend
DNGS1610	1600mm	1000mm	17mm	1376 x 815mm	Baustahl	Freistehend
DNGS1806	1800mm	600mm	17mm	1576 x 415mm	Baustahl	Freistehend
DNGS1808	1800mm	800mm	17mm	1576 x 615mm	Baustahl	Freistehend
DNGS1810	1800mm	1000mm	17mm	1576 x 815mm	Baustahl	Freistehend
DNGS2006	2000mm	600mm	17mm	1776 x 415mm	Baustahl	Freistehend
DNGS2008	2000mm	800mm	17mm	1776 x 615mm	Baustahl	Freistehend
DNGS2010	2000mm	1000mm	17mm	1776 x 815mm	Baustahl	Freistehend

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.