

# B-Series Vertical Filler Material Kit



B-Series vertical filler material kits contain the following: Filler material, vertical packing, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.

## MERKMALE

Simplifies ordering

All components are for one-time use

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

| Katalognummer | Bewehrungsstabgröße, metrisch | Größe Armierung, USA | Größe Armierung, Kanada |
|---------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| RBB1292B      | 38 mm                         | #12                  |                         |
| RBB14101B     | 43 mm                         | #14                  | 45M                     |
| RBB1892B      | 57 mm                         | #18                  | 55M                     |
| RBB592B       | 16 mm                         | #5                   | 15M                     |
| RBB692B       | 20 mm                         | #6                   | 20M                     |
| RBB792B       | 22 mm                         | #7                   |                         |
| RBB8101B      | 25 mm                         | #8                   | 25M                     |

| Katalognummer | Bewehrungsstabgröße,<br>metrisch | Größe Armierung, USA | Größe Armierung, Kanada |
|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| RBB992B       | 28 mm                            | #9                   | 30M                     |
| RBB1092B      | 32 mm                            | #10                  |                         |
| RBB11101B     | 36 mm                            | #11                  | 35M                     |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS


Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

Filler material kits are a component in splice kits. Care should be taken to avoid duplication of orders.

Components can also be purchased separately: (1) Filler Material, (2) Packing, (3) Pouring Basin Ceramic Guide Tube, and (4) Pouring Basin Ceramic Insert and Disk.

| Filler Material Kit Components |                 |                      |                                       |                                  |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Filler Material Kit            | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube |
| RBB592B                        | RBF40           | RBS35477             | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBB692B                        | RBF40           | RBS35477             | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBB792B                        | RBF50           | RBS35478             | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBB8101B                       | RBF55           | RBS354710            | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBB992B                        | RBF80           | RBS354711            | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBB1092B                       | RBF90           | RBS354712            | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBB11101B                      | RBF105          | RBS354712            | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBB1292B                       | RBF125          | RBS354715            | RBS5037                               | RBS5038                          |
| RBB14101B                      | RBF180          | RBS354715            | RBS5037                               | RBS5039                          |
| RBB1892B                       | RBF220          | RBS354720            | RBS5037                               | RBS5039                          |

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE