

EuropacPRO Cover Plate, Universal

Energieversorger



A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection. The cover can be used is non-standard boards will be assembled into the subrack.

ZERTIFIZIERUNGEN



EIGENSCHAFTEN

Shielding is provided by optional EMC stainless steel gaskets, between cover plate and side panel

For variable positioning of horizontal rails e.g. for PCBs with non-standard formats

Perforation degree 58%

Suitable for use with all horizontal rails

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Rack Width	Tiefe	Package Quantity	Product Family	Product Type	Typ
24560-042	63 HP	235 mm	1	EuropacPRO	Deckplatte	Universal
24560-054	84 HP	355 mm	1	EuropacPRO	Deckplatte	Universal

Katalognummer	Rack Width	Tiefe	Package Quantity	Product Family	Product Type	Typ
24560-033	42 HP	295 mm	1	EuropacPRO	Deckplatte	Universal
24560-043	63 HP	295 mm	1	EuropacPRO	Deckplatte	Universal
24560-041	63 HP	175 mm	1	EuropacPRO	Deckplatte	Universal
24560-032	42 HP	235 mm	1	EuropacPRO	Deckplatte	Universal
24560-052	84 HP	235 mm	1	EuropacPRO	Deckplatte	Universal
24560-055	84 HP	415 mm	1	EuropacPRO	Deckplatte	Universal
24560-053	84 HP	295 mm	1	EuropacPRO	Deckplatte	Universal
24560-031	42 HP	175 mm	1	EuropacPRO	Deckplatte	Universal
24560-056	84 HP	475 mm	1	EuropacPRO	Deckplatte	Universal
24560-051	84 HP	175 mm	1	EuropacPRO	Deckplatte	Universal

Table 2/2

Katalognummer	Kompatibel mit	Verpackungseinheit
24560-042	Baugruppenträger	Paar
24560-054	Baugruppenträger	Paar
24560-033	Baugruppenträger	Paar
24560-043	Baugruppenträger	Paar
24560-041	Baugruppenträger	Paar
24560-032	Baugruppenträger	Paar
24560-052	Baugruppenträger	Paar

Katalognummer	Kompatibel mit	Verpackungseinheit
24560-055	Baugruppenträger	Paar
24560-053	Baugruppenträger	Paar
24560-031	Baugruppenträger	Paar
24560-056	Baugruppenträger	Paar
24560-051	Baugruppenträger	Paar

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

In addition, 4 contact strips per subrack are required to affix cover to horizontal rail.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE