

Elexant 4010i-Ersatzsteuermodul

nVent RAYCHEM ELEXANT 4010i-MOD ist ein Ersatzmodul für den Elexant 4010i-Begleitheizungsregler.

EIGENSCHAFTEN

Einfache Montage

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 2 year product warranty available

SPEZIFIKATIONEN

Stromalarm:	0,1 – 100 A
Autozyklus:	1 – 750 h
Fehlerstromalarm:	10 – 500 mA
Ethernet:	10/100 Base-T
Maximale Größe des Netzteil-Eingangskabels:	16,8 mm ²
Maximale Größe des Heizkabels:	16,8 mm ²
Max. Kontaktstrom:	32A @ 40°C, De-Rated to 24A @ 50°C and Further De-Rated to 16A @ 60°C
Max. Erdungsanschlussgröße:	33,6 mm ²
Spannungsalarm:	80 – 300 V
Max. Kontaktspannung:	277 VAC Nominal, 50/60Hz
Relative Luftfeuchtigkeit:	0% to 90%, Noncondensating
Kommunikationsprotokolle:	Modbus RTU; Modbus/TCP; DHCP
Regelungsrelais-Typ:	Double-Pole, Solid-State; Double-Pole, Mechanical
Kommunikation:	RS-485; Ethernet
Steueralgorithmen:	On/Off, Proportional, PASC, Always On, Always Off
Kabeltyp RS-485:	One 2-Wire, Shielded Twisted Pair
Temperaturregelbereich:	-200 bis 700 °C
Temperaturalarm:	-200 bis 700 °C
Betriebstemperatur:	-40 bis 60 °C

Katalognummer	Artikelname
10380-016	4010i-MOD-IS
10380-015	4010i-MOD

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM **PYROTENAX** **TRACER** **NUHEAT**