RayStat M2 Thermostat

Der nVent RAYCHEM RAYSTAT-M2 Thermostat ist ein energieeffizienter Regler für Eis- und Schneeschmelzanwendungen in kleinen bis mittelgroßen Bereichen.

EIGENSCHAFTEN

- Einfache Installation, einfacher Betrieb
- Energieeffizient: Temperatur- und Feuchtigkeitserkennung
- Einstellbare Empfindlichkeit für Feuchtigkeit
- Fähigkeit, Zwangsbeheizung zu aktivieren
- Electronic on/off control up to 3,600 W
- Überlauf-Zyklus: um sicherzustellen, dass Wärme für einen vom Benutzer festgelegten Zeitraum aufrechterhalten wird
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 6 year extended product warranty available

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelname	Versorgungsspannung	Ausgangsrelais	Temperaturregelbereich	Schutzart	Umgebungstemperatur
1244-016962	RAYSTAT-M2	207 – 253 V	16 A	0 – 10 °C	IP20	0 – 50 °C

Table 2/2

Katalognummer	Artikelname	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
1244-016962	RAYSTAT-M2	82 mm	52 mm	48.8 mm	0.2 kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika
Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa
Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik
Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika
Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT