


Novastar Glazed Acrylic Glass Door

Power Utilities



Glazed / Glass doors for aluminum frame cabinets with attractive design, ideally suited for general electronics, test & measurement, audio/video and broadcasting applications.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Mounting front or rear

Opening angle 180°

Lock with key

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Farbe	Farbcode	Produkttyp
25230-092	6 U	322 mm	553 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschranktür
26230-092	6 U	322 mm	553 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschranktür
25230-093	9 U	456 mm	553 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschranktür

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Farbe	Farbcode	Produkttyp
26230-093	9 U	456 mm	553 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschranktür
25230-094	12 U	589 mm	553 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschranktür
26230-094	12 U	589 mm	533 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschranktür
25230-095	16 U	767 mm	553 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschranktür
26230-095	16 U	767 mm	533 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschranktür
25230-096	20 U	945 mm	553 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschranktür
26230-096	20 U	945 mm	553 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschranktür
25230-097	25 U	1167 mm	553 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschranktür
26230-097	25 U	1167 mm	553 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschranktür
25230-102	29 U	1345 mm	553 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschranktür
26230-102	29 U	1345 mm	553 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschranktür
25230-098	34 U	1567 mm	553 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschranktür
26230-098	34 U	1567 mm	553 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschranktür
25230-099	38 U	1745 mm	533 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschranktür
26230-099	38 U	1745 mm	553 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschranktür
25230-100	43 U	1967 mm	533 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschranktür
26230-100	43 U	1967 mm	553 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschranktür
25230-101	47 U	2145 mm	553 mm	Schwarzgrau	RAL 7021	Schaltschranktür

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Farbe	Farbcode	Produkttyp
26230-101	47 U	2145 mm	553 mm	Lichtgrau	RAL 7035	Schaltschranktür

Table 2/2

Katalognummer	Typ
25230-092	Glastür
26230-092	Glastür
25230-093	Glastür
26230-093	Glastür
25230-094	Glastür
26230-094	Glastür
25230-095	Glastür
26230-095	Glastür
25230-096	Glastür
26230-096	Glastür
25230-097	Glastür
26230-097	Glastür
25230-102	Glastür
26230-102	Glastür
25230-098	Glastür
26230-098	Glastür

Katalognummer	Typ
25230-099	Glastür
26230-099	Glastür
25230-100	Glastür
26230-100	Glastür
25230-101	Glastür
26230-101	Glastür

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE