

Varistar CP Cabinet Frame, Seismic

Power Utilities

Welded, steel enclosure engineered specifically to protect equipment in areas with seismic activity and satisfy Bellcore Zore 4 requirements.

MERKMALE

St, 1.5 mm, zinc-plated, finish: powder-coated

Earthquake resistance to Bellcore Zone 4

Welded seismic frame with strengthening brackets, RAL 7021

Dynamic load-carrying capacity 250 kg to IEC 61587-2

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Schock- und Vibrationstoleranz	Farbe
20630-358	33 U	1600 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Schwarzgrau
20630-359	33 U	1600 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Schwarzgrau
20630-360	33 U	1600 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Schwarzgrau
20630-361	33 U	1600 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Schwarzgrau
20630-362	38 U	1800 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Schwarzgrau
20630-363	38 U	1800 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Schwarzgrau
20630-364	38 U	1800 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Schwarzgrau

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Schock- und Vibrationstoleranz	Farbe
20630-365	38 U	1800 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Schwarzgrau
20630-366	42 U	2000 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Schwarzgrau
20630-367	42 U	2000 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Schwarzgrau
20630-368	42 U	2000 mm	600 mm	1000 mm	5 g (force)	Schwarzgrau
20630-369	42 U	2000 mm	600 mm	1200 mm	5 g (force)	Schwarzgrau
20630-370	42 U	2000 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Schwarzgrau
20630-371	42 U	2000 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Schwarzgrau
20630-372	42 U	2000 mm	800 mm	1000 mm	5 g (force)	Schwarzgrau
20630-373	42 U	2000 mm	800 mm	1200 mm	5 g (force)	Schwarzgrau
20630-374	47 U	2200 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Schwarzgrau
20630-375	47 U	2200 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Schwarzgrau
20630-376	47 U	2200 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Schwarzgrau
20630-377	47 U	2200 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Schwarzgrau

Table 2/3

Katalognummer	Farbcode	Entspricht	Rahmenmaterial	Material	Produkttyp	Statische Last
20630-358	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf
20630-359	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf
20630-360	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf

Katalognummer	Farbcode	Entspricht	Rahmenmaterial	Material	Produkttyp	Statische Last
20630-361	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf
20630-362	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf
20630-363	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl		Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf
20630-364	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf
20630-365	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf
20630-366	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf
20630-367	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf
20630-368	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf
20630-369	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf
20630-370	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf
20630-371	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf
20630-372	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf
20630-373	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf
20630-374	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf
20630-375	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf
20630-376	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf
20630-377	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Stahl	Stahl	Schaltschrank- /Gestellrahmen	1600 kgf

Table 3/3

Katalognummer	Typ	Passt zu
---------------	-----	----------

20630-358	Erdbebensicherheit	Varistar CP
20630-359	Erdbebensicherheit	Varistar CP
20630-360	Erdbebensicherheit	Varistar CP
20630-361	Erdbebensicherheit	Varistar CP
20630-362	Erdbebensicherheit	Varistar CP
20630-363	Erdbebensicherheit	Varistar CP
20630-364	Erdbebensicherheit	Varistar CP
20630-365	Erdbebensicherheit	Varistar CP
20630-366	Erdbebensicherheit	Varistar CP
20630-367	Erdbebensicherheit	Varistar CP
20630-368	Erdbebensicherheit	Varistar CP
20630-369	Erdbebensicherheit	Varistar CP
20630-370	Erdbebensicherheit	Varistar CP
20630-371	Erdbebensicherheit	Varistar CP
20630-372	Erdbebensicherheit	Varistar CP
20630-373	Erdbebensicherheit	Varistar CP
20630-374	Erdbebensicherheit	Varistar CP
20630-375	Erdbebensicherheit	Varistar CP
20630-376	Erdbebensicherheit	Varistar CP

20630-377	Erdbebensicherheit	Varistar CP
-----------	--------------------	-------------

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please order attachments and components separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE