We connect and protect

19 Zoll Frontplatte, 1 HE, mit Ausbruch zum Einbau des Thermostats mit Digitalanzeige



19 Zoll Frontplatte, 1 HE, mit Ausbruch zum Einbau des Thermostats mit Digitalanzeige

ZERTIFIZIERUNGEN

RoHS COMPLIANT

MERKMALE

19"-Frontplatten, 1 HE, mit Ausbruch zum Einbau des Thermostats mit Digitalanzeige

SPEZIFIKATIONEN

Zubehörtyp: Frontplatte

Table 1/3

Katalognummer	Typ	Befestigung	EMV-Schirmung	Material	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
30118-267	19-Zoll-Frontplatte	Anschraubbare Front	Nein	Aluminium	Eloxiert	Eloxiert
30118-315	19-Zoll-Frontplatte	Anschraubbare Front	Nein	Aluminium	Lackiert	Lackiert
30118-360	19-Zoll-Frontplatte	Anschraubbare Front	Nein	Aluminium	Lackiert	Lackiert

Table 2/3						
Katalognummer	**Farbcode**	**Höhe Gestell**	**Höhe**	**Breite Gestell**	**Breite**	**Tiefe**
30118-267		1U	35mm		76mm	3mm
30118-315	RAL 7035	1U	43mm	95HP	483mm	3mm
30118-360	RAL 7021	1U	43mm	95HP	483mm	3mm

Table 3/3			
Katalognummer	**Anzahl Verpackungen**	**Oberfläche**	**Schnelles Schiff**
30118-267	1	Eloxiert	No
30118-315	1	Pulverbeschichtet	No
30118-360	1	Pulverbeschichtet	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.