


Schiebetür für Einhausungen



Türen zum Schließen von Gängen in verschiedenen Ausführungen mit manueller und automatischer Öffnung.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Passend für 2000 und 2200 mm hohe Schränke

Türen zum seitlichen Abschluss der Schrankreihe

Schwarzgrau (RAL 7021)

Doppeltüren passend für eine Gangbreite von 1200 mm

Bei 2200 mm hohen Schränken wird eine Blende benötigt, bitte separat bestellen

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschranktür

Material: Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Typ	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche	Schnelles Schiff
21130-060	Gangtür	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	No
21130-583	Gangtür	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	No
21130-073	Gangtür	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE